

パッキン付



**封印キャップシリーズ
新製品も続々ラインアップ!**

くわしくはHPまで
瑞穂化成工業

封印キャップの取扱い説明



1 封印キャップを軽く締める
※この時、ひっかり以上に締め込むと着脱不可になりますので、ご注意ください。



2 封印キャップを最後まで締め込む



3 開封するとライナーが外れる



- キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ)。
- 封印キャップの採用、開封確認が可能のため、内容物の安全性を確保できます。

封印キャップ ※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	品名	容量	内径	W	D	H	販売単位	入数/梱包
0188F	扁平缶縦口	5ℓ	33	140	200	280	1個~	15
0193F	扁平缶片口	20ℓ	50	360	206	410	1個~	10
0200F	正角	20ℓ	50	265	265	385	1個~	12

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日 ※寸法には許容差があります。(単位mm)
■ 材質/本体: ポリエチレン(PE) ■ 製造国/日本

