





ポリスピードロート加工例(別注①)



(別注①)

足太溶接加工(別注②)

- 濾紙を使用した吸引、濾過作業が大幅に向上しました。
- ロート内部のラセンリブがフィルターとの密着を防止、従来のロートに比べて濾過時間が約半分になります。
- 210、240、300mmは足のパイプがネジ込み式、保管に場所を取らず洗浄が簡単になりました。
- 別注加工も承ります。



ネジ込み式(0266、0267、0268)
(傘部と足部がネジ式で着脱可能)

ポリスピードロート

※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	型式	W	B (外径)	H	L (足長)	販売単位	入数/梱包
0260	60φ	60	10	106	58	1個~	400
0261	75φ	75	10	115	58	1個~	250
0262	90φ	90	14	136	64	1個~	180
0263	120φ	120	14	167	72	1個~	90
0264	150φ	150	15	217	97	1個~	80
0265	180φ	180	19	240	105	1個~	40
0266	210φ	210	26	411	264	1個~	20
0267	240φ	240	26	436	264	1個~	20
0268	300φ	300	26	486	264	1個~	20


通常在庫品 3~5日 7~10日

■材質/ポリエチレン(PE) ■製造国/日本

※寸法には許容差があります。(単位mm)

PPシリンダー

※在庫なくなり次第廃番となります。



- ポリプロピレン製のメスシリンダーです。架台部と本体部がハメ込み式で保管にも場所をとりません。
- 樹脂のため、精度に誤差が生じます。
(耐熱温度本体120℃迄)
(台部温度80℃迄)



PPシリンダー ※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	容量	A (内径)	W	H	目盛間隔	販売単位	入数/梱包
0443	50ml	31	49	185	1ml	1個~	500
0444	100ml	36	60	202	1ml	1個~	300
0446	250ml	47	74	276	5ml	1個~	150
0448	1ℓ	80	118	363	10ml	1個~	35
0449	2ℓ	105	145	410	20ml	1個~	18

通常在庫品 3~5日 7~10日


■材質/本体:ポリプロピレン(PP)、台座:ポリエチレン(PE) ■製造国/日本

※寸法には許容差があります。(単位mm)

アクリルシリンダー



- 使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
- 目盛間隔
3ℓ—50ml(開始150ml)
5ℓ—100ml(// 300ml)
10ℓ—200ml(// 600ml)
- 規格外品も1個から承ります。お気軽にお問合せください。(特注可)



アクリルシリンダー

※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	容量	W	W'	H	目盛間隔	板厚	販売単位
0600	3ℓ	195	110	460	50ml	3	1個~
0601	5ℓ	245	140	460	100ml	3	1個~
0602	10ℓ	300	200	460	200ml	3	1個~

通常在庫品 3~5日 7~10日

■材質/アクリル(MA) ■製造国/日本

※寸法には許容差があります。(単位mm)